

OIL-BASED ACRYLIC PAINT FOR GLASSWARE

油性丙烯酸塗料 用於玻璃器皿



該塗料是一種背襯型塗料，由熱固化丙烯酸樹脂和三聚氰胺樹脂組成。具有優異的耐醇性、附著性、硬度、光澤度、耐磨性。它設計用於與金屬產品系列的調色劑一起使用，以表達各種顏色。

用法

化妝品瓶、香水瓶、酒類容器等玻璃器皿。

規格

塗料類型	亞克力三聚氰胺			
乾燥時間	類別	180°C	190°C	200°C
	乾透	18分鐘	15分鐘	13分鐘
稀釋劑	DR-70、DR-3000	稀釋率	40±10%	
塗料粘度	60±5 (庫/25°C)	顏色	透明的	
比重	0.95 - 1.00	光澤度	光面和啞光	
固含量	45±3	保質期 (25°C以下)	12個月	
硬度	H			

如何使用

表面處理	· 徹底清除表面的油污、水分、沙子、灰塵和異物。			
	· 進行表面處理和防火處理，防止氫氟酸腐蝕。			
	· 塗上矽烷底漆後進行塗漆。			
塗層方法	· 靜電噴塗			
	受到推崇的更薄	DR-3000、DR-70	稀釋粘度	13 - 20秒 (福特杯#4/25°C)
	· 空氣噴射			
	受到推崇的更薄	DR-3000、DR-70	稀釋粘度	13 - 20秒 (福特杯#4/20°C)
其他	· 與過量的著色劑或顏料混合可能會降低產品的物理性能。 使用前請諮詢技術支持部門。			
	· 除白色著色劑外的著色劑不能單獨塗漆，必須與本產品混合使用。			
	· 與藍色染料混合會顯著降低粘性。建議添加附著力促進劑。			
	· 塗料粘度隨著儲存時間的增加而增加。請記住，這不是製造缺陷。			
	· 混合塗料時禁止使用紙杯，因為這可能會導致缺陷，例如凹坑和針孔。			

▶ 本數據表基於 NOROO 的測試結果和經驗基礎，但為了持續提高質量，可能會更改，恕不另行通知。